

etolit Clear

Spezialklarspüler für automatische Reinigungssysteme

Anwendung/ Dosierung

> **etolit Clear** ist nur für gewerbliche Anwendungen

Dosierung: gemäß Bedienungsanleitung des Geräteherstellers

> Die Dosierung erfolgt über den integrierten Vorratsbehälter

Produkteigenschaften

> Leicht saurer Klarspüler für automatische Reinigungssysteme

> Optimale Ergebnisse in Kombination mit etolit Clean (Reiniger)

Einsatzbereich

> Für Kombidämpfer mit automatischem Reinigungssystem

Wichtige Hinweise

> **etolit Clear** ist für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet

> Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen

etolit Clear

Spezialklarspüler für automatische Reinigungssysteme

Technische Daten

- > Farbe blaue Flüssigkeit
- > Dichte..... 1,0 g/ml
- > pH-Wert 2
- > Lagerfähigkeit..... 4 Jahre
- > Lagerbedingungen.... Zwischen 5 und 30°C

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung:
Weniger als 5 % nichtionische Tenside

- > Chlor: nein
- > Phosphat: nein
- > NTA: nein

Restentleerung/ Entsorgung

- > Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden
- > Informationen zur Entsorgung von Produktresten können Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt entnehmen

Verkaufseinheiten



Kanister 10 l
Art.-Nr.: 2000338

Gefahrenhinweise/ Umweltaspekte

Nähere Informationen entnehmen Sie den aktuellen EG Sicherheitsdatenblättern.
Diese finden Sie auf www.etol.de

